



Platine Vinyle

Zet 3

Modulable à souhait



WWW.TRANSROTOR.DE/EN.HTML

La platine vinyle Transrotor Zet 3 reprend les bases de la Transrotor Zet 1 avec un châssis optimisé et un nouveau plateau en aluminium usiné dans la masse plus épais et plus lourd, posé sur un palier à roulements en céramique. Cette évolution accroît sa rigidité et son poids, permettant de lutter efficacement contre la transmission des vibrations. Le châssis est constitué de deux plaques en acrylique prenant en sandwich une plaque en aluminium massif. La finition est d'un brillant miroir de toute beauté. Le châssis est posé sur trois pieds, avec les deux situés à l'avant ajustables en hauteur. Des poids de lestage en aluminium contribuent à la stabilité du châssis et jouent un rôle antivibrations. Les nervures usinées sur la face inférieure du plateau lui assurent une excellente isolation contre la propagation des ondes vibratoires, le couvre-plateau noir et le palet presseur en aluminium assurant le parfait couplage entre le plateau et le disque.

Transrotor Zet-3 équipée de deux moteurs, d'un palier TMD et d'une alimentation stabilisée Kosntant-M2



Caractéristiques techniques

Châssis :	Acrylique/aluminium/acrylique (structure en sandwich), poli noir brillant
Plateau :	Aluminium usiné (épaisseur 70 mm, poids 12 kg)
Lest :	Poids aluminium
Moteur :	Découplé
Entraînement :	Par courroie
Base de bras :	Carrousel cylindrique
Équipement standard :	1 bras de lecture Transrotor 800-S 1 cellule de lecture MM Uccello 1 palet presseur aluminium chromé 1 couvre-plateau noir mat
Alimentation :	Adaptateur secteur
Sortie :	Câble Din 5 broches/RCA Stéréo avec broche de terre
Dimensions (L x P x H) :	450 x 230 x 400 mm
Poids :	34 Kg
Finition :	Noir ou blanc brillant

Équipement optionnel

Alimentation stabilisée **Konstant Studio/Eins/M1-Ref**

Câble **O2A Phono** blindé Din 5 broches/RCA Stéréo (longueur possible 1,5/2/3/4 m)

Préampli **Phono, Studio, symétrique 8.2 MC**

Possibilité d'installer un deuxième bras

Possibilité d'installer un deuxième moteur (alimentation Konstant M2-Ref nécessaire)

Palier TMD

La Transrotor Zet 3 peut être acquise nue (sans bras ni cellule) ou équipée de différents bras et/ou cellules

Transrotor est distribué en France par :

ConceptAs

Contact Commercial :

Pierre Lagrange

contact@conceptas.fr

+33 6 07 72 63 18

www.conceptas.fr